

Midi luz edificio / Flash Light 828

**Estroboscopio BM 10-60VAC/DC YE**

Nº de artículo: 828.380.70

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altura                        | 137 mm                         |
| Diámetro                      | 98 mm                          |
| Materiales                    | PC<br>PC/ABS                   |
| Color de las calotas          | Amarillo                       |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm² / 14 AWG              |
| Introducción del cable        | Pinza de goma                  |
| Introducción del cable(mínim  | d = 5 mm                       |
| Introducción del cable(máxim  | d = 7 mm                       |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo            |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +45°C                          |
| Peso con embalaje             | 285 g                          |
| Peso del producto             | 239 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 10-60V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                    |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 0%                   |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                   |
| Corriente nominal             | 500 mA                   |
| Corriente de entrada nominal  | 12.000 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fuente de luz          | De xenón                     |
| Color de la luz        | Amarillo                     |
| Imagen de señal óptica | Flash                        |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz                         |
| Rendimiento del flash  | 5 J                          |
| Vida útil óptica       | mín. 4 millones de destellos |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Flash Light 828

## Estroboscopio BM 10-60VAC/DC YE

| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Flash Light 828

**Estroboscopio BM 10-60VAC/DC YE**

## DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.